

**Vrtalna krona KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236651 30
GTIN	4047109227033
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

Vrtalna konica vodi orodje natančno v osi vrtnja in zagotavlja s tem ravnost, najvišjo procesno varnost in stabilnost pri globini vrtnja do $9 \times D$.

Možnost navrtanja na ravnih površinah brez pilotne izvrtine.

Vrtalna krona brez vodilne opore in njene nastavitve.

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

S centrirno konico art. 236659.

Z obračalnimi rezalnimi ploščicami art. 236520–236576.

Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Velikost osnovnega telesa	26
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Vijak za osnovno telo	239653 8IP9
Število rezil Z	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 090408
Velikost centrirne konice	40

Serijska	KUB Centron®
Nazivni Ø D	30
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	Vrtanje zaprtih izvrtin
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 8IP9	239653 8IP9
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 15IP	239652 15IP