


Osnovni element KOMET®, 8×D, Ø DC: 33mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236654 33
GTIN	4047109076273
Razred artikla	24K

Opis
Izvedba:

- **Procesna varnost do 8 (9)×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Napotek:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	290 mm
za vrtno krono	33 - 39,2 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	330 mm
Ø osnovnega telesa d_1	32 mm
ABS®, Ø držala D_s	50 mm
Nazivni Ø D	33
Globina vrtnja svedra z obračalnimi ploščicami do	8×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

