

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/06mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251917 20/06
GTIN	4045197651365
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	PWLNLR/L 2020K06
Velikost ploščice	6 mm
Vijak kolenske ročice	259018 6
Kolenska ročica	259015 9
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Funkcijska širina L ₄	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0604..
Velikost držala	20 mm
Dolžina glave L ₁	16 mm
Podložna ploščica	259031 25
Garnitura vzmeti	259044 5
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 25	259031 25
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3
Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500