

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251913 25/08
GTIN	4045197651280
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost držala	25 mm
Vpenjalna spona	259038 12
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	31 mm
ISO-oznaka držala	MWLN/L 2525M08
Zatič	259049 2
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Garnitura vijakov	259023 2
Velikost ploščice	8 mm
Podložna ploščica	259031 41
Celotna dolžina L	150 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Garnitura vijakov 10-delne Tip 2	259023 2
Vpenjalna spona Tip 12	259038 12
Podložna ploščica Tip 41	259031 41
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Zatič Tip 2	259049 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500