

Garant
Rezalna glava QuickTurn, desna, Velikost držala/ploščice: 20/08mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251906 20/08
GTIN	4045197651211
Razred artikla	21U

Opis
Prednosti:

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. **Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.**

Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.

Enakomerna sila vpetje, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

z notranjim hlajenjem: ne

ISO-oznaka držala: DWLNR/L 2025K08

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0804..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 32 mm

Celotna dolžina L: 125 mm

Podložna ploščica: 259031 42

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Velikost ploščice	8 mm
Velikost držala	20 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 4
Vpenjalna spona	259038 9
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Podložna ploščica	259031 42

Dolžina glave L ₁	32 mm
ISO-oznaka držala	DWLNR/L 2025K08
Celotna dolžina L	125 mm
Serija	QuickTurn
Vrsta uporabe	desna
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalna spona	259353
Podložna ploščica	259581
Vijak za podložno ploščico Tip 4	259025 4
Vpenjalna spona Tip 9	259038 9
Vijak za podložno ploščico	259171
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 42	259031 42
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500