

 KOMET**Osnovni element KOMET®, 4×D, Ø DC: 26mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236653 26
GTIN	4047109076228
Razred artikla	24K

Opis**Izvedba:**

- **Procesna varnost do 4×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Napotek:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	130 mm
za vrtalno krono	26 - 32 mm
Ø osnovnega telesa d_1	25 mm
ABS®, Ø držala D_s	50 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	160 mm
Nazivni Ø D	26
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	4×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

