

 **KOMET****Osnovni element KOMET®, 8×D, Ø DC: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236654 40
GTIN	4047109076181
Razred artikla	24K

Opis**Izvedba:**

- **Procesna varnost do 8 (9)×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Napotek:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	390 mm
ABS®, Ø držala D_s	63 mm
Ø osnovnega telesa d_1	38,5 mm
za vrtno krono	40 - 45 mm
Uporabna dolžina L_1	340 mm
Nazivni Ø D	40
Globina vrtnja svedra z obračalnimi ploščicami do	8×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

