

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 32/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov	259023 2
Velikost ploščice	8 mm
Podložna ploščica	259031 41
Velikost držala	32 mm
Vpenjalna spona	259038 12
Zatič	259049 2
Dolžina glave L ₁	32 mm
Funkcijska širina L ₄	40 mm
ISO-oznaka držala	MWLNRL 3232P08
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Celotna dolžina L	170 mm
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vpenjalna spona Tip 12	259038 12
Garnitura vijakov 10-delne Tip 2	259023 2
Zatič Tip 2	259049 2
Podložna ploščica Tip 41	259031 41
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500