

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/06mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251942 20/06
GTIN	4045197651488
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0604..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
Velikost ploščice	6 mm
Srednji premik L_3	13 mm
Kolenska ročica	259015 14
Vijak kolenske ročice	259018 10
ISO-oznaka držala	A20Q PWLNR/L06
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L_2	19 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Vijak kolenske ročice Tip 10	259018 10
Kolenska ročica Tip 14	259015 14
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500