

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251937 25/08
GTIN	4045197651440
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Zatič	259049 3
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Podložna ploščica	259031 41
Velikost ploščice	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
ISO-oznaka držala	A25R MWLNR/L08
Vpenjalna spona	259038 12
Garnitura vijakov	259023 3
Srednji premik L_3	17 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 41	259031 41
Vpenjalna spona Tip 12	259038 12
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov10-delne Tip 3	259023 3
Zatič Tip 3	259049 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500