

 KOMET**Osnovni element KOMET®, 6×D, Ø DC: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236652 20
GTIN	4047109076204
Razred artikla	24K

**Opis****Izvedba:**

- **Procesna varnost do 6×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

**Uporaba:**

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

**Napotek:**

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	185 mm
za vrtalno krono	20 - 25 mm
Ø osnovnega telesa $d_1$	19 mm
ABS®, Ø držala $D_s$	50 mm
Uporabna dolžina $L_1$	150 mm
Nazivni Ø D	20
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	6×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

