

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251917 16/08
GTIN	4045197651389
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	PWLNRL 1616H08
Garnitura vzmeti	259044 2
Kolenska ročica	259015 2
Dolžina glave L ₁	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
Velikost držala	16 mm
Podložna ploščica	259031 40
Velikost ploščice	8 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Podložna ploščica Tip 40	259031 40
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Vijak kolenske ročice Tip 8	259018 8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500