

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Podložna ploščica	259031 40
Velikost ploščice	8 mm
Vijak kolenske ročice	259018 8
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
ISO-oznaka držala	A25R PWLNR/L08
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Garnitura vzmeti	259044 2
Kolenska ročica	259015 2
Srednji premik L_3	17 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Podložna ploščica Tip 40	259031 40
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Vijak kolenske ročice Tip 8	259018 8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500