

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251937 32/08
GTIN	4045197651457
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
Velikost ploščice	8 mm
Garnitura vijakov	259023 3
Vpenjalna spona	259038 12
Srednji premik L_3	22 mm
Zatič	259049 5
Podložna ploščica	259031 41
ISO-oznaka držala	A32S MWLNR/L08
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 41	259031 41
Vpenjalna spona Tip 12	259038 12
Garnitura vijakov10-delne Tip 3	259023 3
Zatič Tip 5	259049 5
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500