

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/08mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251917 20/08 |
| GTIN | 4045197651396 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Vijak kolenske ročice | 259018 2 |
| Dolžina glave L ₁ | 20 mm |
| Kolenska ročica | 259015 2 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0804.. |
| Podložna ploščica | 259031 40 |
| Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 2 |
| Garnitura vzmeti | 259044 2 |
| Velikost ploščice | 8 mm |
| ISO-oznaka držala | PWLNLR/L 2020K08 |
| Velikost držala | 20 mm |
| Funkcijska širina L ₄ | 25 mm |
| Celotna dolžina L | 125 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Vrsta uporabe | levi |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj |

Podatkovni list

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2 | 259047 2 |
| Vijak kolenske ročice Tip 2 | 259018 2 |
| PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm | 674242 3 |
| Podložna ploščica Tip 40 | 259031 40 |
| Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2 | 259044 2 |
| Kolenska ročica Tip 2 | 259015 2 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |