

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251943 16/06
GTIN	4045197651495
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	21 mm
ISO-oznaka držala	A16M PWLNR/L06
Srednji premik L_3	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0604..
Kolenska ročica	259015 14
Velikost ploščice	6 mm
Vijak kolenske ročice	259018 10
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L_2	15,25 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Kolenska ročica Tip 14	259015 14
Vijak kolenske ročice Tip 10	259018 10
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500