

Garant**Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 25/06mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251916 25/06 |
| GTIN | 4045197651310 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Kolenska ročica | 259015 9 |
| Vijak kolenske ročice | 259018 6 |
| Funkcijska širina L ₄ | 32 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0604.. |
| Podložna ploščica | 259031 25 |
| ISO-oznaka držala | PWLNR/L 2525M06 |
| Garnitura vzmeti | 259044 5 |
| Velikost držala | 25 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 16 mm |
| Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 3 |
| Velikost ploščice | 6 mm |
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Vrsta uporabe | desna |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj |

Podatkovni list

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Vijak kolenske ročice Tip 6 | 259018 6 |
| PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2,5 mm | 674242 2,5 |
| Garnitura vzmeti 10-del. Tip 5 | 259044 5 |
| Podložna ploščica Tip 25 | 259031 25 |
| Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 3 | 259047 3 |
| Kolenska ročica Tip 9 | 259015 9 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |