

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	15 mm
Podložna ploščica	259031 37
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1506..
Velikost držala	25 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Garnitura vzmeti	259044 6
Vijak kolenske ročice	259018 11
Dolžina glave L ₁	30 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Kolenska ročica	259015 12
ISO-oznaka držala	PSKNR/L 2525M15
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Podložna ploščica Tip 37	259031 37
Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500