

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260308 20/11
GTIN	4045197652591
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	20,5 mm
Podložna ploščica	269005 3
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	11 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Velikost držala	20 mm
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 2020K11
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Podložna ploščica Tip 3	269005 3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500