

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	13 mm
Kolenska ročica	259015 14
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
Vijak kolenske ročice	259018 10
Velikost ploščice	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0604..
ISO-oznaka držala	A20Q PWLNR/L06
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L_2	19 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 14

259015 14

Vijak kolenske ročice Tip 10

259018 10

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm

674242 2

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500