

**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251110 32/15
GTIN	4045197656735
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	40 mm
Garnitura vzmeti	259044 6
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Velikost držala	32 mm
ISO-oznaka držala	PSKNR/L 3232P15
Velikost ploščice	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1506..
Podložna ploščica	259031 37
Vijak kolenske ročice	259018 11
Kolenska ročica	259015 12
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Podložna ploščica Tip 37	259031 37
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500