

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260308 25/11
GTIN	4045197652607
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 2525M11
Velikost držala	25 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Podložna ploščica	269005 3
Dolžina glave L <sub>1</sub>	21,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 3	269005 3
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500