

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251112 32/15
GTIN	4045197656780
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	PSSNR/L 3232P15
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Velikost ploščice	15 mm
Podložna ploščica	259031 37
Vijak kolenske ročice	259018 11
Garnitura vzmeti	259044 6
Dolžina glave L ₁	36 mm
Kolenska ročica	259015 12
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1506..
Velikost držala	32 mm
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Podložna ploščica Tip 37	259031 37
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500