

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/08mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmeti	259044 2
Srednji premik L_3	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Vijak kolenske ročice	259018 8
Velikost ploščice	8 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Podložna ploščica	259031 40
ISO-oznaka držala	A25R PWLNR/L08
Kolenska ročica	259015 2
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Podložna ploščica Tip 40	259031 40
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Vijak kolenske ročice Tip 8	259018 8
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500