

Yale

Neskončna zanka, vijolične barve 1000 kg, Uporabna dolžina: 1,5m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086140 1,5
GTIN	4025092360425
Razred artikla	08Z

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Napotek:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

Tehnični opis

Dolžina obsega	3 m
Uporabna dolžina	1,5 m
Širina zanke	46 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL	1000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL	800 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7°	2000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 – 45°	1400 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60°	1000 kg
Vrsta izdelka	Neskončne tovarne zanke

