

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251110 32/19
GTIN	4045197650825
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vzmeti	259044 7
Vijak kolenske ročice	259018 13
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1906..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	34 mm
Podložna ploščica	259031 38
ISO-oznaka držala	PSKNR/L 3232P19
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 5
Kolenska ročica	259015 13
Velikost ploščice	19 mm
Velikost držala	32 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	40 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot $\kappa$	75 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 13	259018 13
Kolenska ročica Tip 13	259015 13
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 7	259044 7
Podložna ploščica Tip 38	259031 38
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500