

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 12/07mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260307 12/07
GTIN	4045197654892
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	SDHCR/L 1212F07
Funkcijska širina L ₄	16 mm
Velikost držala	12 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500
