

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251113 20/12
GTIN	4045197650870
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 2020K12
Velikost držala	20 mm
Velikost ploščice	12 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Dolžina glave L ₁	29 mm
Kolenska ročica	259015 2
Podložna ploščica	259031 20
Vijak kolenske ročice	259018 2
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Podložna ploščica Tip 20	259031 20
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500