

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251943 32/08
GTIN	4045197657008
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Kolenska ročica	259015 2
Velikost ploščice	8 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Podložna ploščica	259031 40
Vijak kolenske ročice	259018 2
Srednji premik L_3	22 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
ISO-oznaka držala	A32S PWLNR/L08
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Podložna ploščica Tip 40	259031 40
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500