

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260307 16/11
GTIN	4045197652553
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	269005 3
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost ploščice	11 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Velikost držala	16 mm
ISO-oznaka držala	SDHCR/L 1616H11
Dolžina glave L ₁	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 3	269005 3
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500