

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 10/07mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260309 10/07
GTIN	4045197655349
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	SDJCR/L 1010E07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Funkcijska širina L ₄	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Dolžina glave L ₁	13 mm
Velikost držala	10 mm
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500