

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, levi, Velikost držala/ploščice: 16/12 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251103 16/12
GTIN	4045197650726
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PSSNR/L 1616X12

primerna obračalna rezalna ploščica: SN.. 1204..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 34 mm

Celotna dolžina L: 81 mm

Podložna ploščica: 259031 14

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Podložna ploščica	259031 14
Velikost držala	16 mm
Vijak kolenske ročice	259018 3
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 1616X12

Velikost ploščice	12 mm
Vzmet	259046 1
Dolžina glave L ₁	34 mm
Kolenska ročica	259015 3
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Celotna dolžina L	81 mm
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vzmet Tip 1	259046 1
Kolenska ročica Tip 3	259015 3
Vijak kolenske ročice Tip 3	259018 3
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Podložna ploščica Tip 14	259031 14