

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251113 25/12 |
| GTIN | 4045197650887 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Vijak kolenske ročice | 259018 2 |
| Podložna ploščica | 259031 20 |
| Kolenska ročica | 259015 2 |
| Garnitura vzmeti | 259044 2 |
| Velikost držala | 25 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | SN.. 1204.. |
| ISO-oznaka držala | PSSNR/L 2525M12 |
| Velikost ploščice | 12 mm |
| Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 2 |
| Dolžina glave L ₁ | 29 mm |
| Funkcijska širina L ₄ | 32 mm |
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Vrsta uporabe | levi |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 45 stopinj |

Podatkovni list

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Vijak kolenske ročice Tip 2 | 259018 2 |
| Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2 | 259047 2 |
| PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm | 674242 3 |
| Garnitura vzmeti10-del. Tip 2 | 259044 2 |
| Podložna ploščica Tip 20 | 259031 20 |
| Kolenska ročica Tip 2 | 259015 2 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |