

**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260309 12/07
GTIN	4045197652614
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost držala	12 mm
Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	17 mm
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 1212F07
Celotna dolžina L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500