

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251111 25/15
GTIN	4045197656766
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 37
Kolenska ročica	259015 12
Garnitura vzmeti	259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Dolžina glave L ₁	30 mm
ISO-oznaka držala	PSKNR/L 2525M15
Velikost držala	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1506..
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Velikost ploščice	15 mm
Vijak kolenske ročice	259018 11
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 37	259031 37
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Kolenska ročica Tip 12	259015 12
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500