

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 32/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	40 mm
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 3232P15
Velikost držala	32 mm
Podložna ploščica	259031 37
Velikost ploščice	15 mm
Dolžina glave L ₁	36 mm
Kolenska ročica	259015 12
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1506..
Vijak kolenske ročice	259018 11
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Garnitura vzmeti	259044 6
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 4	259047 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 37	259031 37
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 6	259044 6
Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500