

**Garant**
**Držalo za zunanje struženje eco, levi, Velikost držala/ploščice: 25/12 mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251103 25/12
GTIN	4045197650740
Razred artikla	21U

## Opis

### Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PSSNR/L 2525X12

primerna obračalna rezalna ploščica: SN.. 1204..

Funkcijska širina L<sub>4</sub>: 32 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 34 mm

Celotna dolžina L: 105,5 mm

Podložna ploščica: 259031 14

## Tehnični opis

Vzmet	259046 1
Velikost držala	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Vijak kolenske ročice	259018 3
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 2525X12

Dolžina glave L <sub>1</sub>	34 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Kolenska ročica	259015 3
Podložna ploščica	259031 14
Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L	105,5 mm
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Podložna ploščica Tip 14	259031 14
Vijak kolenske ročice Tip 3	259018 3
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vzmet Tip 1	259046 1
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Kolenska ročica Tip 3	259015 3