

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 32/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	15 mm
Dolžina glave L ₁	30 mm
Vijak kolenske ročice	259018 11
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1506..
Podložna ploščica	259031 37
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Kolenska ročica	259015 12
Funkcijska širina L ₄	40 mm
ISO-oznaka držala	PSKNR/L 3232P15
Velikost držala	32 mm
Garnitura vzmeti	259044 6
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Podložna ploščica Tip 37	259031 37
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500