

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 08/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260308 08/07
GTIN	4045197655318
Razred artikla	21T

**Opis**

Držalo za zunanje struženje 08/07 mm ISO-oznaka držala: SDJCR/L 0808D07

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 0702..

Funkcijska širina  $L_4$ : 10 mm

Dolžina glave  $L_1$ : 13 mm

Celotna dolžina L: 60 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269028 22

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	7 mm
Velikost držala	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Funkcijska širina $L_4$	10 mm
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 0808D07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Dolžina glave $L_1$	13 mm
Celotna dolžina L	60 mm
Serija	QuickTurn
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610

z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	269440
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22