

HEDI

Prenosni LED-reflektor, 230 V, Poraba moči: 30W



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081211 30
GTIN	4003644002177
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Ohišje iz aluminijeve tlačne litine z aluminijastim reflektorjem in sijalko. Stikalo za vklop/izklop je nameščeno na ohišju.

SMD LED reflektor primeren za mobilno uporabo, z robustnim stojalom z zaščito.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Poraba moči	30 W
Svetlobni tok	2500 lm
Masa	4400 g
Dolžina priključnega kabla	5 m
Sijalke	LED modul
Napajanje	Omrežno napajanje

Nazivna napetost	230 V
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Celotna dolžina	240 mm
Celotna širina	200 mm
Celotna višina	280 mm
Značilnost blagovnega imena	230 V
Vrsta izdelka	Reflektorji