

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251111 32/19
GTIN	4045197650849
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 13
Dolžina glave L ₁	34 mm
Velikost držala	32 mm
Garnitura vzmeti	259044 7
ISO-oznaka držala	PSKNR/L 3232P19
Velikost ploščice	19 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 5
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1906..
Kolenska ročica	259015 13
Podložna ploščica	259031 38
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 38	259031 38
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 7	259044 7
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Vijak kolenske ročice Tip 13	259018 13
Kolenska ročica Tip 13	259015 13
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500