

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260308 10/07
GTIN	4045197655325
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	SDJCR/L 1010E07
Dolžina glave L <sub>1</sub>	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Velikost držala	10 mm
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500