

**SNMG 120408, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251164 CA6525
GTIN	4960664513178
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	MQ
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Zvrst	CA6525
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje