

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260308 12/07
GTIN	4045197652577
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Dolžina glave L ₁	17 mm
Funkcijska širina L ₄	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 1212F07
Velikost držala	12 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500