

 **KOMET****Vrtalna krona KOMET KUB® V464, Ø DC: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236660 150
GTIN	4047109090637
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

Vstavite svedre z obračalnimi ploščicami (vrtalna krona) z vložki z obračalnimi ploščicami in povezavo ABS® T, rezanje na desni strani. Vložek z obračalno ploščico za zunanjo obračalno ploščico lahko nastavite na + 5 mm v Ø. Uporabljajte z nosilci ABS® N in podaljški ABS® T. Procesno varno do 6×D.

Procesno varno do 6×D.**Uporaba:**

S centrirno konico art. 236661–236662.

Z obračalnimi rezalnimi ploščicami art. 236740–237080.

Obseg dobave:

Vrtalna krona s sestavnimi deli.

Napotek:

Nadomestni deli po ponudbi.

Tehnični opis

ABS® T Ø d	80 mm
Velikost centrirne konice	115
Zunanji Ø d ₁	147,5 mm
Število rezil Z	1

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239655 15IP (6,3 Nm)
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX080404
Nazivni Ø D	150
Za colski Ø	5 29/32 col
Prevesna dolžina L _A	90 mm
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	Vrtanje zaprtih izvrtin
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 15IP	239655 15IP
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Centrirna konica HSS KOMET KUB® V464 Tip 115	236661 115
Centrirna konica HSS KOMET KUB® V464 Tip 115	236662 115
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600