

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260318 12/07
GTIN	4045197652676
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik L ₃	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	15 mm
ISO-oznaka držala	E12M SDUCR/L07
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L ₂	11,6 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D _s	12 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500