


**WNMG 080408, Zvrst: SW05****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252014 SW05
GTIN	4960664629992
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080408 SW05 Zvrst: SW05

Lomilec odrezkov: MQ

Globina reza a_p : 0,2 - 1 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 140 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Lomilec odrezkov	MQ
Glavna uporaba	Ti
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 1 mm
Zvrst	SW05

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje