

**WNMG 080408 Wiper, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252015 CA510
GTIN	4960664700592
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,06 - 0,42 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	WP
Globina reza a_p	0,3 - 1,2 mm
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje