

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260328 10/07
GTIN	4045197652799
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	AH10K SDQCR/L07
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik L_3	7 mm
Dolžina glave L_1	20 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D_s	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500