

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260318 20/11
GTIN	4045197652690
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Srednji premik L_3	13,1 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Velikost ploščice	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	23,5 mm
ISO-oznaka držala	E20S SDUCR/L11
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L_2	18,9 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500